

(14) Dragstångslager

(16) Pumphuvud

(5) Hävstång

(15) Motvikt
Extra tillb.

(1) Stativ

(6) Unionkoppling

(7) Dragstångsmuff

(9) Plaströr

(8) Dragstång

(13) Foderrör
(brunnrör)

(3) Kompl. rörsats inkl.
bottenventil med sugsil

(2) Pumpcylinder

(11) Backventil

(10) Sugrör

(12) Sugsil

Monteringsanvisning för LEIJON-pumpen

Vid 3, 6, 9, och 12 meter monteras ej sugrör (10).

Backventilen (11) med sugsil (12) är monterad under pumpcylindern (2) vid leverans.

Vid 15 m monteras ett sugrör (10) under pumpcylindern (2) varvid sug silen (12) flyttas till det nedre sugröret (10).

Från 18 m monteras två sugrör under pumpcylindern.

På dragstången (8) skruvas en dragstångsmuff (7) fast.

För in dragstången (8) i plaströret och sänk ned rörsatsen i foderröret och bygg på med 3-meterslängder till önskat djup.

På plaströrets gängända lindas 4 varv med gängtejp, se till att den ej snor sig, och att det blir endast 4 varv med tejp.

Dra nu ihop plaströren för hand. OBS! drag ej mer än gängan är lång.

Vänd muffändan uppåt på plaströren hela tiden.

För säkrare fasthållning använd rörtång eller rörklämma.

På sista plaströret är ett frosthål borrarat. Detta rör är försett med en unionkoppling (6) som ansluts under stativet (1).

Nu sticker dragstången upp ur plaströret. Dragstångsbiten som skickats med är gängad i en ände som skall anslutas i dragstångslagret (15).

Dragstången kapas så att den totala längden blir 0,99 - 1 m över unionkopplingen (6). Detta är viktigt för att inte pumpkolven ska slå i pumpcylinders övre resp. undre gavel.

Gängan som behöver göras på plats skall vara 15 mm lång och görs med ett M8 gängsnitt.

Demontera pumphuvudet (16) från stativet (1), lyft över den på dragstången dra ihop unionkopplingen under pumpen.

Sätt ner stativet (1) på foderröret (13). Träd på gummibrickan på dragstången som sticker upp ur stativet. Montera dit pumphuvudet, träd på 4-kantbrickan och fjädern på dragstången.

Sätt fast dragstångslagret (14), drag fast dragstången tills gängan bottenar. Sätt dit hävstången (5) på plats inkl. nylonbrickorna.

Stativet skall gjutas fast eller fästas med en montageplatta (4) (extra tillb.)

Montera motvikt (15) vid djup fr.o.m. 33 m (extra tillbehör)

LYCKA TILL!


② Pumpcylinder

Material: Mässing
diameter 70 mm




③ Kompletta rörsats

8 mm rostfri dragstång med dragstångsmuffar. 42 mm dricksvattengodkänt plaströr med inv x utv gänga G 32. Dragstänger och plaströr levereras i 3-meters längder. Bottenventil och sugsil ingår också.



④ Montageplatta



För enkel montering av pumpen. Svetsas eller skruvas fast. Anslutning mot pumpen i rostfritt material. Underdel i behandlat stål.